


## 特点

- 低成本
- 优异的绝缘性能
- 柔性
- 稳定、坚固且  
Durable
- 防油性

## RS Pro 1.5 mm<sup>2</sup> 电源电缆、黑色聚氯乙烯 pvc 护套 100m 、 16 a 300 v 、 500 v 、 3183Y H05VV 至 f

RS 库存号: 775-6126



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS PRO 高品质中等负荷 H05VV-F 协调柔性市电电缆，采用 PVC 绝缘和 PVC 护套。这款柔性电缆的额定电压为 300 V 至 500 V，设计用于中等负荷的家庭和轻工业电器

一般规格

类型	3183Y
协调代码	H05VV-F
护套材料	聚氯乙烯 pvc
护套颜色	黑色
应用	计算机和办公设备、烤面包机等厨房用具、吸尘器和洗衣机等家用电器、收音机和音乐中心、台灯和落地灯、电吹风、电烹饪或加热装置

电气规格

额定电流	13A
额定电压	300 V, 500 V
绝缘材料	pvc
导线材料	铜
导线电阻	15.51 Ω / 公里

机械规格

长度	100m
横截面积	1.25 mm <sup>2</sup>
美国线规	16AWG
外径	7.6mm
内核数	3
导线绞合类型	绞合


### 操作环境规格

最高工作温度	70°C
--------	------

### 认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
符合标准	euroclass 非洲经委会 / TS9760 hd 21.5.021-vde S3 0281-5-6d-5 IEC60227





BOYUT VE AĞIRLIKLAR (DIMENSIONS AND WEIGHTS)				ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER (ELECTRICAL PROPERTIES)	
Type Tip	Nominal Kesit Nominal cross-section	Dış Çap(yaklaşık) Overall Diameter (approx.)	Net Ağırlık(yaklaşık) Net Weight(apprx.)	İletken DC Direnci 20 °C'de max. DC Conductor Resistance at 20 °C	Akım taşıma kapasitesi Current Carrying Capacity
					Havada 30 °C'de In Air at 30 °C
	mm <sup>2</sup>	mm	kg/km	ohm / km	A
H05VV-F	2x0,75	6,05	52,43	26,00	6
	2x1	6,39	61	19,50	10
	2x1,5	7,30	80,73	13,30	16
	2x2,5	8,86	121,58	7,98	25
	2x4	10,33	170,69	4,95	32
	3x0,75	6,47	62,15	26,00	6
	3x1	6,91	73,81	19,5	10
	3x1,25	7,60	93,72	15,51	13
	3x1,5	7,99	102,79	13,3	16
	3x2,5	9,70	150,34	7,98	25
	3x4	11,17	216,53	4,95	32
	4x0,75	7,04	74,04	26,0	6
	4x1	7,81	94,21	19,5	10
	4x1,5	8,87	126,38	13,3	16
	4x2,5	10,63	191,3	7,98	20
	4x4	12,15	263,44	4,95	32
	5x0,75	8,04	98,62	26,0	6
	5x1	8,37	111,53	19,5	10
	5x1,5	10,10	158,89	13,3	16
	5x2,5	11,8	229,46	7,98	20
5x4	13,67	328,29	4,95	32	