

产品参数表

规格



插入式固态继电器 - 12.5 mm - 输入 - 24 V 直流 型号 2

ABS7EC3B2

❗ 已退市

主要信息

产品系列	Advantys Telefast ABE7
产品类型	插入式固态继电器
继电器类型	输入继电器
minimum ordered quantity	一组4个

补充信息

响应时间	<= 0.05 ms 状态 0 到 1 <= 0.4 ms 状态 1 到 0
宽度间距尺寸	12 mm
产品适用范围	ABE7P16F310 ABE7P16F310E ABE7P16F312
离散量输入电压	24 V 直流, 2型
离散量输出电压	5...24 V 直流
净重	0.014 kg

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	5.000 cm
包装1：宽度	5.200 cm
包装1：长度	6.500 cm
包装重量	11.000 g
包装2：包装单位类型	BB1
包装2：包装单位数量	4
包装2：高度	5.000 cm
包装2：宽度	5.200 cm
包装2：长度	6.500 cm
包装2：毛重	46.000 g
包装3：包装单位类型	S02
包装3：包装单位数量	128
包装3：高度	15.000 cm

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或兼容性

包装3：宽度	30.000 cm
包装3：长度	40.000 cm
包装3：毛重	1.853 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
产品环境概况(PEP)	产品环境文件
Use Better	
材料和包装	
回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
无PVC	是
Use Again	
重新包装和再制造	
流通资料	无需具体的回收操作
回收	不支持
WEEE Label	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

接线

内部接线图




Image of product / Alternate images

Alternative

