


特点

- 低成本
- 由于绞合线芯和 PVC 护套，因此具有灵活性
- 优异的绝缘性能
- 线圈或螺旋设计
- 与直向电缆相比，线圈设计不易缠结

1m 3 芯线圈电缆 0.25 mm² CSA 聚氯乙烯 PVC 护套，黑色， 15mm 外径

RS 库存号： 744-0957



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 高品质中等负荷 H05VV-F 协调柔性市电电缆，采用 PVC 绝缘和 PVC 护套。这款柔性电缆的额定电压为 300 V 至 500 V，设计用于中等负荷的家庭和轻工业电器

一般规格

内核数	3
护套颜色	黑色
护套材料	pvc
绞线数	30
应用	应用包括：计算机和办公设备，电话，厨房用具，移动家用电器，如电吹风，家用灯和照明，照明广告媒介

电气规格

额定电压	300V
额定电流	1A
导线材料	铜
绝缘材料	pvc

机械规格

长度	1m
非线圈长度	150mm
横截面积	0.25mm ²
外径	15mm
导线直径	0.63mm
绞线尺寸	0.1mm
芯线束	30/0.1mm
电缆形状	Multicore

操作环境规格

最高工作温度	70°C
--------	------

认证

合规性 / 认证	BS6500 和 CENELEC HD21.5
符合标准	CENELEC ; H05UUH8-F ; BS6500
欧洲统一编码	H05VVH8-F





Coil Cord Dimensions

Coil Dimension	15mm
Dimension A	150mm
Dimension B (Compressed)	200mm
Dimension B (Relaxed)	250 - 350mm
Dimension B (Stretched)	1200mm

Note: The relaxed dimension has been taken after the cable has been stretched.

