


Convoyeur à galets, St, griffe I D30



La passerelle entre deux convoyeurs à galets St D30 en cas de changement de pente : le logement I s'engage dans le logement U. La fixation est clipsée sur un tube (profilé) D30 et peut être également fixée par des vis autotaraudeuses. L'assemblage reste mobile, permettant d'ajuster la pente α a posteriori.

Une excellente solution pour la construction des rayonnages kanban !

Étendue de la livraison

Logement, acier zingué
5 vis Chc tête bombée, autotaraudeuses St 3, 9x16, TX20, acier zingué

Note technique

[0.0.647.06](#) Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici !

Propriétés	
Référence	0.0.647.06
Unité de livraison	1 kit
Poids	145,0 g
Capacité de charge maximale	500 N

Accessoires	
0.0.642.39	Vis Chc tête bombée autotaraudeuse St 3,9x16 TX20
0.0.641.78	Convoyeur à galets, St, rail de guidage z ESD, noir semblable RAL 9005
0.0.639.05	Convoyeur à galets, St, rail de guidage z, gris semblable RAL 7042
0.0.673.10	Anneau de retenue D40/D30-10
0.0.664.48	Galet D46/D30-20, gris semblable RAL 7042
0.0.648.74	Convoyeur à galets logement douille d'adaptation D30 ESD, noir
0.0.719.30	Rail de guidage 6 36x26-47, naturel