

特点

- 11 路共用块、颜色清晰
- 螺钉拧紧端接
- 设计用于将相同电位的 2 根电缆共用在一起至 10 awg
- 额定电流为 170A
- 额定电压为 450V

RS Pro din 导轨、1000mm x 32mm x 15mm

RS 号: 467-393



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro g 型 din 导轨、设计用于安装各种电气和工业设备、尤其适合支持较重或功率较高的组件。TS32 导轨提供插槽、可灵活安装导轨所用的安装应用。此外、该导轨由钢制成、具有良好的耐化学性、这意味着它甚至适用于极端环境、而不会影响产品的质量和性能。此 RS Pro 轨为外壳提供安全连接、用途广泛、可用于各种应用。

一般规格

兼容性	G
din 导轨类型	TS32 一字
应用	din 导轨 Terminal、自动化和控制设备、电源、机器人、插入式继电器、面板仪表、输入 / 输出设备

机械规格

材料	钢
长度	1000 mm
宽度	32 mm
高度	15mm

