

Inserto portacontatti D-SUB - VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - 1688395

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)




Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 1, con 9 contatti di segnale, tipo contatto femmina, connessione a vite, diritto, per telai da incasso e mobili con grado di protezione IP67

I vantaggi

- Collegamento semplificato mediante morsetto a vite



Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 017918 817534
GTIN	4017918817534
Peso per pezzo (confezione esclusa)	13,980 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	Germania
Sales Key	ABNADB

Dati tecnici

Dati meccanici

N. poli	9
Piano d'inserimento	D-SUB 9
Cicli di manovra	≥ 200
Collegamento	Connessione a vite
Sezione di collegamento	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²
Sezione di collegamento AWG	26 ... 20
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale	≤ 3,30 N
Forza di trazione per ogni contatto segnale	≤ 2,2 N
Tipo di montaggio	Foro
Resistenza di isolamento	≥ 5000 MΩ

Inserto portacontatti D-SUB - VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - 1688395

Dati tecnici

Dati meccanici

Grado di protezione	IP20
Tipo	09
Misura custodia	1

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C
----------------------------------	------------------

Dati materiale

Materiale custodia	Acciaio
Materiale superficie custodia	stagnata
Materiale superficie contatti	Au/Ni
Altezza	12,6 mm

Dati elettrici

N. poli	9
Corrente di dimensionamento	5 A
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	2
Tensione di dimensionamento (III/3)	60 V

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440302
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC000438
ETIM 7.0	EC000438

Inserto portacontatti D-SUB - VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - 1688395

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121522

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		B.01742
-----	--	---------

Accessori

Accessori

Custodia protettiva

Custodia mobile D-SUB - VS-09-T-2M16 - 1688353



Custodia mobile D-SUB, grado di protezione: IP67, materiale: PA, uscita cavo: obliqui, misura custodia: 1, colore: grigio

Telai da incasso

Telaio da incasso D-SUB - VS-09-A - 1688366



Custodia da incasso D-SUB, grandezza linguetta 1, grado di protezione IP67

Inserto portacontatti D-SUB - VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - 1688395

Accessori

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>