

AVVITATORE AD IMPULSI IN MAGNESIO CON LED – EXTRA COMPATTO

943 PC2 1/2

PROMO



- Carter in lega di magnesio: ultraleggero e resistente
- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Le dimensioni compatte permettono l'utilizzo negli spazi ridotti
- Unità LED rimovibile e ricaricabile tramite USB (Batteria Li-Ion 3.7V 180 mAh)
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Inversione e regolazione con leva in alluminio
- Pulsante di controllo dell'aria progressivo
- Paracolpi laterali in gomma
- Peso bilanciato per il massimo comfort
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell'aria integrati nell'impugnatura
- Codice ricambio alette rotore (8 pezzi): 1004755-64

Attacco quadro (")	1/2
Capacità bullone	M16
Coppia massima (Nm)	950
Coppia di lavoro (Nm min-Max)	200-270
Impulsi al minuto	1400
Velocità a vuoto (giri/min)	10000
Consumo medio aria (l/min)	167
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora dB(A)	95 ±3
Potenza sonora dB(A)	107 ±3

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Vibrazioni (m/s ²)	3,9
Attacco aria (")	1/4
Diametro interno tubo (mm)	10

Dettagli famiglia

Codice	LxPxH mm	 Peso gr	 Q.tà x conf.
U09430002	144x62x197	1,4	1

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000