

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - 无源模块

2904280

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904280>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



VARIOFACE接口模块，带插拔式连接和发光二极管，用于32通道

商业数据

订货号	2904280
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DK2121
产品关键代码	DK2121
目录页面	页码517 (C-5-2019)
GTIN	4046356812634
单件重量（含包装）	213.6 g
单件重量（不含包装）	213.6 g
原产地	US

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - 无源模块



2904280
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904280>

技术数据

产品属性

产品类型	接口模块
产品系列	VARIOFACE Professional
位数	50
通道数目	32

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	2

电气特性

额定电压 U_N	24 V DC
每条支路的最大载流量	1 A
供电电压的最大总电流	2 A (每字节)
额定过电压	0.6 kV

所支持的控制器 SIEMENS S7-1500

适用的I/O卡件	6ES7521-1BL00-0AB0
	6ES7522-1BL00-0AB0
	6ES7522-1BL01-0AB0

所支持的控制器 SIEMENS S7-400

适用的I/O卡件	6ES7421-1BL01-0AA0
	6ES7422-1BL00-0AA0
	6ES7422-7BL00-0AB0

所支持的控制器 SIEMENS S7-300 / ET 200 M

适用的I/O卡件	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	6ES7321-1BL00-0AA0
	6ES7322-1BL00-0AA0
	6ES7323-1BL00-0AA0

所支持的控制器 ALLEN-BRADLEY ControlLogix

适用的I/O卡件	1756-IB32
	1756-OB32

所支持的控制器 ALLEN-BRADLEY PLC 5

适用的I/O卡件	1771 IBN
	1771 OBN

所支持的控制器 GE-FANUC RX3i

适用的I/O卡件	IC694MDL754
----------	-------------

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - 无源模块



2904280

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904280>

	IC694MDL660
所支持的控制器 HONEYWELL Experion PKS C200	
适用的I/O卡件	TC-IDD 321
	TC-ODD 321
所支持的控制器 MITSUBISHI MELSEC L	
适用的I/O卡件	LX41C4
	LX42C4
	LY41NT1P
	LY42NT1P
	LY41PT1P
	LY42PT1P
所支持的控制器 MITSUBISHI MELSEC Q	
适用的I/O卡件	QX81
	QY81P
	QX42
	QX42-S1
	QY41P
	QH42P
	QX82
	QX82-S1
	QY82P
所支持的控制器 SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM	
适用的I/O卡件	DDI 353
	DDI 853
	DDO 353

连接数据

现场侧		
连接方式		直插式连接
剥线长度		8 mm
刚性导线横截面		0.14 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面		0.14 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG		24 ... 12
控制系统侧		
连接方式		IDC/FLK 针脚排
连接量		1
位数		50
针距		2.54 mm

信号处理

状态显示	LED
------	-----

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - 无源模块



2904280

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904280>

状态显示	有
------	---

尺寸

产品尺寸	
宽度	107.9 mm
高度	72.1 mm
深度	56 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳绝缘材料	聚酰胺PA非加强型

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-20 °C ... 50 °C
环境温度（存放/运输）	-20 °C ... 70 °C

标准和规范

标准/规程	IEC 60664
	DIN EN 50178

安装


安装类型	DIN导轨安装
安装位置	任意

说明

操作注意事项	必须遵守安装指南的规范 (见下载)，确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时，必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
--------	--

图纸

电路图



VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - 无源模块



2904280

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904280>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904280>

CSA 认证ID: 2122203				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	24 V	1 A	26 - 14	-

cUL认证 认证ID: E238705				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	24 V	1 A	26 - 14	-

UL认证 认证ID: E238705				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	24 V	1 A	26 - 14	-

CSAus 认证ID: 2122203				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	24 V	1 A	26 - 14	-

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - 无源模块



2904280

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904280>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	相关物质重量百分比不超过0.1%