

## Información sobre productos

# 02 01 225

### Alicate universal de fuerza

DIN ISO 5746



- Un 35 % de ahorro de fuerza en comparación con alicates universales convencionales
- Con filos (dureza de aprox. 63 HRC) para un trabajo duro
- Trabajo más fácil debido a la palanca optimizada
- Cortar con más facilidad, agarrar, doblar y tirar con fuerza
- Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos
- Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil
- Cabeza de corte: acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, endurecido al aceite

#### Información general

Núm. de artículo	02 01 225
EAN	4003773013198
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	375 g
Dimensiones	225 x 92 x 14 mm
Norma	DIN ISO 5746

#### Technische Attribute

Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 3,0 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 2,5 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 14,0 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	25,0 mm <sup>2</sup>

#### tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112139

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

