

CARACTERÍSTICAS

- Resiste golpes, vibraciones o movimientos accidentales
- No se requieren herramientas ni hardware de montaje especiales
- Fabricado con materiales de la más alta calidad
- Ocupa un espacio mínimo en el panel

Mando de potenciómetro RS Pro, tipo tornillo prisionero, diámetro de mando 30mm, plata, eje de 6,4 mm

Código RS 498-851



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción de producto

Este potenciómetro de nuestra propia Marca RS Pro está diseñado para utilizarse en equipos profesionales para controlar dispositivos eléctricos como controles de volumen en equipos de audio.

Especificaciones generales

Color del cuerpo	Plata
Para usar con	Potenciómetro
Material	Aluminio
Acabado	Acabado hilado revestido
Tipo de mando	Tornillo prisionero
Aplicaciones	Comparación de la emf de una celda de batería con una celda estándar, medición de la resistencia interna de una celda de batería, medición de la tensión a través de una rama de un circuito

Especificaciones mecánicas

Tamaño del eje	6.4mm
Diámetro de la perilla	30mm
Altura de la perilla	15mm
Profundidad	13mm
Tolerancia	±0.2 mm

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	EN61340
-------------------------------------	---------

