

HC-D15-BC-HI-PLBK - 保护盖

1414673

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414673>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

保护盖 D15，适用单锁扣，保护盖板材料: PC，高度: 15.2 mm，开槽连接块: 无



商业数据

订货号	1414673
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7AZC
产品关键代码	AF7AZC
目录页面	页码653 (C-2-2017)
GTIN	4055626031248
单件重量（含包装）	27.7 g
单件重量（不含包装）	30.6 g
原产地	PL

HC-D15-BC-HI-PLBK - 保护盖

1414673

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414673>




技术数据

产品属性

产品类型	保护盖
外壳类型	保护盖
类型	D15
型号	适用带单锁扣的基座外壳
配有固定绳	否
密封	无

尺寸

尺寸图	
宽度	30.1 mm
高度	15.2 mm
长度	63.6 mm

材料规格

标识材料 保护盖	PC
阻燃等级，符合UL 94	V0
保护盖板材料	PC

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP66
	IP66
环境温度（运行）	-20 °C ... 100 °C


HC-D15-BC-HI-PLBK - 保护盖

1414673

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414673>



图纸



尺寸图

HC-D15-BC-HI-PLBK - 保护盖



1414673

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414673>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414673>

**EAC**
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-D15-BC-HI-PLBK - 保护盖



1414673

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414673>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

EF3.0 气候变化

CO2e 千克	0.445千克二氧化碳当量
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn