

特点

- 降低成本和碳排放，同时保持质量
- 可回收且环保
- 坚固
- 大负荷、带强化基座、侧面和堆叠轮辋
- 卡槽带索引，可即时识别产品

**RS PRO PP 存储箱存储箱，
182mm x 205mm，黑色**

RS 库存号： 909-6912



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

纸槽

RS PRO 经济型塑料存储箱系列由坚固的再生聚丙烯制成，设计用于在工作场所和家中简单有效地整理和存储小部件。这些存储箱可以叠加在一起，既为您的存储需求提供了节省空间的解决方案，又便于操作。

一般规格

材料	pp
颜色	黑色
规格	5号
应用	家庭、办公室、仓库、实验室、医院、车库

机械规格

音量	12.8 升
最大容器堆叠高度	4mm
最大堆栈负载能力	45kg
重量	30kg

外部尺寸

尺寸	350mm x 205mm x 182mm
深度	350mm (整体)
宽度	205mm (整体)
高度	182 mm (整体)
基座长度	300mm (整体)

纸槽

内部尺寸

尺寸	330mm x 177mm x 167mm
深度	330mm
宽度	177mm
高度	167mm
基座长度	287mm

操作环境规格

工作温度范围: -15°C 至 +50°C



	Size 1	Size 2	Size 3	Size 4	Size 5	Size 6	Size 7
O/A Length mm (A)	90	165	240	350	350	375	520
O/A Width mm (B)	100	100	150	205	205	420	310
O/A Height mm (C)	50	75	132	132	182	182	200
O/A Base Length mm (D)	64	143	200	300	300	310	450
Internal Length mm (A)	80	154	223	330	330	350	470
Internal Width mm (B)	88	88	128	179	177	378	270
Internal Height mm (C)	42	63	120	117	167	164	188
Internal Base Length mm (D)	65	131	188	287	287	295	435
Volume (Litres)	0.46	1.27	4.6	9.1	12.8	28.3	31.4
Maximum Container stack height	7	5	4	6	4	8	6
Maximum stack load capacity (kg) See details & image opposite	12	12	30	36	45	60	42

纸槽

STACKING CONTAINERS	Size 1	Size 2	Size 3	Size 4	Size 5	Size 6	Size 7
No. Of Containers Per Pack	20	20	10	10	10	5	5
(Black Repro) RS Stock No.	9096902	9096906	9096915	9096918	9096912	9096921	9096924
No. Of Containers Per Pack	-	-	-	-	-	-	2
(Size 7 Bin Front) RS Stock No.	-	-	-	-	-	-	4563432

