

JAGUAR

PS 60731 6D K 4 S3S FO SR



SPÉCIFICATIONS

TIGE	nubuck et nylon hydrofuge + système de aération PRO AIR Waterblock + Stability System en TPU en TPU
DOUBLURE	BIFRESH PLUS Tissu 3DAnti-effilochage avec tunnel d'air, hautement respirant et à sechage rapide
EMBOUT	composite
SEMELE ANTI-PERFORATION	Zero Perforation PS non metallique
SEMELE	PU bi-densité
SEMELE DE PROPRETÉ	MEMORY FOAM
POINTURES	39/48
CHAUSSANT	Mondopoint 12
NORME	EN ISO 20345:2022
POIDS (TAILLE 42)	1,43 Kg

SECTEURS D'UTILISATION

Industrie lourde / Construction / Agriculture / Artisanat / Industrie légère



METAL FREE

DESCRIPTION

JAGUAR est une chaussure solide, classe de protection S3S FO SR avec tige en nubuck graissé hydrofuge et sur-embout résistant à l'abrasion, équipé avec le système de ventilation PRO AIR Waterblock

EMBOUT



COMPOSANTS

Semelle intérieure à trois composants composée de cellules ouvertes avec polyuréthane haute densité, éponge à retour de mémoire et microfibre perforée pour l'absorption de la transpiration. Propriétés: amorti de l'énergie d'impact avec protection maximale des articulations, respirant - propriétés d'absorption de l'humidité et thermorégulatrices, effet de retour, antibactérie, très léger. Écologique

SEMELE DE PROPRETÉ



Embout en matériau composite résistant aux chocs jusqu'à 200J selon la norme EN 20345. Amagnétique, isolant thermique, épaisseur réduite, 50% plus léger qu'un embout en acier

ÉTIQUETTE NORME



PLUS

PRO AIR Waterblock: Insert respirant développé en matériau composite qui assure une imperméabilité totale et une aération maximale grâce à la membrane spéciale contenue à l'intérieur



BIFRESH PLUS: Doublure tridimensionnelle en Polyester avec une haute résistance à l'abrasion et respirabilité



Calzaturificio 5Bi S.r.l.
Via Trani, 94-100
76121 Barletta (BT)

PS 60731 6D K 4

42

bicap.it

S3S FO SR



Year and month of manufacture

Lot / Batch Number

EN ISO 20345:2022



do not re-use