

Pneum. contact metal OD 3 female



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 000 6453
规格	Pneum. contact metal OD 3 female
浩亭电子目录	https://harting.com/09140006453

标识

类别	插针
插针类型	气动针
插针端子介绍	不带止阀 直式
特点	无需关闭的 Han® 气动插针适合在真空中使用。(极限值 : 100 mbar = 100 hPa ≈ 约 90% 真空)

版本

公母类型	母头
制造过程	车削针

技术参数

极限温度	-20 ... +85 °C
工作压力	≤10 bar
管道外径	3 mm

材料特性

材料 (插针)	黄铜
材料(密封件)	NBR
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
----------	--

商业数据

包装尺寸	10
净重	12 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	39269097
GTIN	5713140189119
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522