



### Principales

Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 Vigi C120
Type de produit ou équipement	Dispositif différentiel résiduel complémentaire
Nom de l'appareil	Vigi C120
Description des pôles	4P
[In] courant nominal	125 A
Type de réseau	CA
Sensibilité du différentiel	30 MA
Temporisation protection différentielle	Instantané
Classe de protection différentielle	Type A
Normes	EN 61009 CEI/EN 61009-2-1

### Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Sortie Groupe d'arrivées
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	400...415 V CA 50/60 Hz
Technologie de déclenchement sur courant résiduel	Indépendant de la tension
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 KV se conformer à CEI 60947-2
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	35 mm DIN rail symétrique
Raccordement électrique sur disjoncteur	Par vis
Pas de 9 mm	10
Hauteur	95 Mm
Largeur	198 Mm
Profondeur	73 Mm
Poids Net	0,58 Kg
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	20000 Cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage1...35 mm <sup>2</sup> flexible Borne du type à cage1...50 mm <sup>2</sup> rigide

Longueur de dénudage des fils	15 Mm
Couple de serrage	3,5 N.M

## Environnement

Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-2
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...60 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	9,100 Cm
Largeur de l'emballage 1	13,300 Cm
Longueur de l'emballage 1	25,000 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	800,000 G
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 Cm
Poids de l'emballage 2	6,893 Kg

## Durabilité de l'offre

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Statut sur la présence d'halogène	Product contains halogen above thresholds
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.