

Anciennement connu comme : Versatouch®72-286



Coupures



Applications moyennes

Gants industriels ergonomiques offrant une excellente protection contre les coupures tout en étant confortables et durables

- Défenses avancées :** Les gants de protection des mains HyFlex® 72-286 sont composés d'un matériau Dyneema® qui offre une excellente protection contre les coupures.
- Durabilité améliorée :** Ces gants de protection peuvent être lavés jusqu'à 90°C, ce qui augmente leur durée de vie.
- Ergonomie améliorée :** Les gants de travail HyFlex® 72-286 présentent une conception ergonomique qui améliore la flexibilité, la dextérité et le confort.
- Conformité de la manipulation des aliments :** Ces gants de sécurité conviennent pour le contact avec toutes les denrées alimentaires et se déclinent en trois versions pour mieux correspondre au niveau de protection et de dextérité requis par des applications spécifiques



Secteurs industriels

- Transformation des aliments

Applications

- Découpe primaire
- Assemblage et désassemblage d'équipements

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

72-286

Résistance à la coupure, confort et durabilité remarquables

Anciennement connu comme : Versatouch® 72-286

Principales propriétés

- Matériaux Dyneema® :** Excellente résistance à la coupure assurée
- Convient pour un lavage jusqu'à 90°C :** Durée de vie prolongée
- Conception ergonomique :** Pour un meilleur confort de l'utilisateur

Technologies



DMF free

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



2X4XD

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 72-286	Matériau du support: Dyneema®, Polyester, Spandex Modèle de manchette: Poignet tricot	10	6, 7, 8, 9, 10	260-330 mm ; 10.23-13.99 pouces	3 paires/sachet, 2 sachets/carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro, Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : +1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Ansell