

MPP-PFT-ix-F-P



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 51 521 0001
规格	MPP-PFT-ix-F-P
浩亭电子目录	https://harting.com/09515210001

标识

类别	连接器
系列	HARTING Mini PushPull
上壳/底座类型	不封底安装底座
上壳/底座介绍	无锁板结构

版本

锁定类型	PushPull
------	----------

技术参数

极限温度	-40 ... +70 °C
存储温度	-60 ... +85 °C
插拔次数	≥750
防护等级符合 IEC 60529	IP65 / IP67
抗震	10-500 Hz , 5 g , 0.35 mm , 2h/轴 5.72 m/s ² 符合 IEC 61373 标准 , 类别 1 B 级
抗冲击	50 g / 11 ms , 每个轴3 次冲击 5 g / 30 ms , 每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准 , 类别 1 B 级

材料特性

材料 (上壳/底座)	聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
颜色 (上壳/底座)	黑色
材料(密封件)	PTS
颜色(密封件)	黄
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0

材料特性

RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
----------	--

商业数据

包装尺寸	1
净重	5.46 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140224100
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466