

Information produit

86 03 300

Pince-clé

Pince et clé à la fois



- Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces
- Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!
- Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme
- Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu
- Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton
- Pas de dérèglement accidentel des mâchoires ni de glissement de la charnière
- Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles
- La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet
- Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile



Informations générales

Réf.	86 03 300
EAN	4003773041429
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	gainées en plastique
Poids	656 g
Dimensions	300 x 75 x 20 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Épaisseur de la mâchoire (articulation) (B2)	9,5 mm
Joint Thickness (B3)	15,0 mm
Tip Thickness (B1)	9,5 mm
Positions de réglage	24
Capacité pour écrous, ouverture	Ø 2 1/2 pouces
Capacité pour écrous, ouverture	68 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



