

产品特性

EA9A67 “相线+中性线”小型断路器 C25A



主要信息

产品系列	Easy9
产品名称	EA9A67 MCB
产品短名	EA9A67
产品类型	小型断路器
产品应用	配电保护
额定电流 [In]	25 A 在...上 30 °C
极数	1P + N
脱扣曲线	C

补充信息

额定工作电压 [Ue]	230 V AC 50 Hz
电网类型	AC
电网频率	50 Hz
保护极数量	1
中性线位置	左侧
脱扣器类型	热磁式
磁脱扣限制	5...10 x In
分断能力	6 kA Icn 在...上 230 V AC 50 Hz
使用分断能力 [Ics]	6 kA 100 % - 230 V AC 50 Hz
隔离功能	适用
控制类型	手柄
触点位置指示	有
本地信号指示	开/关指示
机械寿命	20000 次
电气寿命	10000 次
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
颜色	手柄: 橙色 (RAL 2003) 灯体: 银白 (Pantone 7541C) 锁紧卡扣: 浅灰色 (RAL 7035)
接线能力	隧道式接线端子 - <= 25 mm²
紧固扭矩	2.5 N.m 上接线或下接线
宽度 (9mm的倍数)	4
高度	81 mm

环境

符合标准	IEC 60898-1 GB 10963.1
产品认证	CCC
运行温度	-30...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C

本文档中所含信息包所含产品性能的常规描述和/或技术特性。本产品不代表或不适用于特定应用或产品应用的适用性或可靠性。用户或集成商有责任就有关产品的具体使用或使用本文档所含信息而不负任何责任。评估和测试。实施商应承担其及其分支机构或子产品就错误使用本文档所含信息而不负任何责任。

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	3.7 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	224 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	22.2 cm
Package 2 Width	8.2 cm
Package 2 Length	9.2 cm
Package 2 Weight	1.41 kg
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	19.4 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	11.6 kg

可持续性

REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
Sustainable packaging	Yes
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	是

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------