



PRACUJTE CHYTŘEJI. OZNAČUJTE VE VĚTŠÍM.

# M511

Jestě větší etikety  
Pro lepší značení

**Návrh. Náhled. Tisk. Etikety o šířce až 38 mm** – způsobem, jakým se vám líbí.



## Více informací. Méně odpadu. Lepší komunikace na větších etiketách

S těmito špičkovými funkcemi toho zvládnete více:

- ▶ Více než 8 hodin práce / 1 000 štítků na jedno nabití
- ▶ Prostorově úsporné provedení
- ▶ Automatický odřez etiket
- ▶ Bluetooth 5.0
- ▶ Odolnost proti pádu z výšky 1,8 m a zatížení 115 kg, odolnost proti nárazům na úrovni vojenské normy
- ▶ Sdílení souborů etiket na více místech
- ▶ Rozlišení 300 dpi pro 1D a 2D čárové kódy

## REVOLUČNÍ ZMĚNA VE ZPŮSOBU PRÁCE



ODOLÁ PÁDU  
Z VÝŠKY 1,8 M  
A SNESE  
TLAK 115 KG.



NAJEDNOU JE  
MOŽNÉ PŘIPOJIT  
AŽ PĚT ZAŘÍZENÍ



NÁVRH A TISK  
Z TELEFONU NEBO  
POČÍTAČE

# M511

## VĚTŠÍ SDĚLENÍ LEPŠÍ PŘIPOJENÍ

### OPTIMALIZOVÁNO PRO VĚTŠÍ ZNAČENÍ



#### ZNAČENÍ KABELŮ, INVENTÁŘE A KOMPONENT

- ▶ Značení pro datové a telekomunikační služby, elektroinstalace a komponenty
- ▶ Sdělte více informací tiskem od okraje k okraji
- ▶ Používejte jeden nástroj pro více aplikací na jednom místě



#### LABORATOŘE

- ▶ Lahvičky, zkumavky, sklíčka, vybavení a vzorky
- ▶ Lepší sledování pomocí čárových kódů a QR kódů
- ▶ Tisk větších formátů na menší a flexibilnější tiskárně



#### BEZPEČNOST A PROVOZ, ŠTÍHLÝ PROVOZ / 5S, STAVEBNICTVÍ

- ▶ Varovné etikety, označení nástrojů, lean a 5S značky
- ▶ Text větší velikosti uvidíte z bezpečnějších vzdáleností
- ▶ Lepší sdělování informací: bezpečnost, varování, dodržování předpisů



#### Získejte možnosti prémiového značení s optimalizovanými materiály Brady Authentic.

Materiály Authentic pracují s tiskárnami Brady bez problémů, poskytují vyšší výkonnost a spolehlivost, kterých jednoduše nedosáhnete s materiály ostatních značek. Poskytneme vám nejširší škálu barev, povrchových úprav a aplikací v různých oborech.

**Přejděte na materiál Authentic. Získejte více s Brady.**

## Stovky odolných materiálů na všechna použití, která potřebujete

### Několik nových materiálů etiket M511, o kterých musíte vědět

Chcete-li si prohlédnout všechny dostupné možnosti materiálů, navštivte stránky [bradyeurope.com/M511materials](http://bradyeurope.com/M511materials).



Dráty a kabely




Elektroinstalace a datová komunikace



Výrobní štítky




Bezpečnost a provoz



Laboratoř

		Dráty a kabely	Elektroinstalace a datová komunikace	Výrobní štítky	Bezpečnost a provoz	Laboratoř
<b>Víceúčelové</b>	Víceúčelové nylonové etikety s extra silným lepidlem (B-499)	■	■	■		■
 <b>Laboratoř</b>	Ultratenké kryogenní polyesterové etikety FreezerBondz™ (B-492)					■
<b>Do každého počasí</b>	Vinylové etikety s vysokou venkovní odolností (B-595)		■	■	■	■
<b>Visačky</b>	Nelepící visačky s vysokou pevností v tahu (B-109)	■	■			
 <b>Bužírky</b>	Smršťovací bužírky PermaSleeve® (B-342)	■				
<b>Omotávací</b>	Samolaminovací vinylové omotávací etikety s agresivním lepidlem (B-417)	■	■			
<b>Vlajčky</b>	Matné polypropylenové štítky – vlajčky ve tvaru „T“ nebo „P“ (B-425A)	■	■			
 <b>BradyGrip®</b>	Potisknutelné etikety BradyGrip® se suchým zipem VELCRO® Brand (B-414)		■			

 = Unikátní materiál Brady

▶ Zjistěte více na stránkách [bradyeurope.com/M511](http://bradyeurope.com/M511) nebo naskenujte kód a podívejte se na přehledné video.



## Specifikace tiskárny M511

Specifikace tiskárny	
Technologie tisku	Termální přenos
Rozlišení tisku (dpi)	300
Rychlost tisku (mm/s)	33,80
Barevné možnosti	Jednobarevný tisk
Max. šířka etikety (mm)	38,10
Min. šířka etikety (mm)	5,97
Doporučené denní zatížení	1 000
Kapacita interní paměti	Paměť přes připojené mobilní zařízení
Možnosti připojení	Bluetooth® 5 Low Energy (třída II) USB
Podpora telefonů a tabletů	Zařízení Android s operačním systémem Android 6+ iPhone 5S nebo novější s operačním systémem iOS 10+
Softwarová kompatibilita	Mobilní aplikace Express Labels Brady Workstation Ovladač pro používání softwaru jiných dodavatelů pro systém Windows
Typ čárového kódu	Kód 128, Kód 128A, Kód 128B, Kód 128C, Kód 39, Kód 39 Full ASCII, Kód 93, Kód 93 Full ASCII, EAN-13, EAN-13 přípona 2, EAN-13 přípona 5, EAN-8, EAN-8 přípona 2, EAN-8 přípona 5, GS1-128, HIBC, prokládaný 2 z 5, JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, datová matice, další informace prostřednictvím Brady Workstation, PDF417, QR kód.
Integrované symboly	V závislosti na softwaru
Fyzické vlastnosti	
Rozměry	152,40 mm (Š) × 91,44 mm (V) × 162,56 mm (H)
Hmotnost (kg)	1,2
Kontrolky zařízení	LED kontrolky indikující životnost baterie Kontrolky Bluetooth: blikající modrá = vysílací signál; trvale modrá = zařízení je připojeno nebo spárováno
Nůž	Automatické odříznutí
Záruka	2 roky
Pádová zkouška	Odolná vůči pádům z výšky až 1,8 metru Odolná vůči nárazům břemenem o hmotnosti do 115 kg Odolná vůči otřesům podle vojenské normy (MIL-STD-810G) Odolná vůči písku a prachu

## Příslušenství

	Č. výrobku	Objednací kód	Popis
	176448	M511-HC	Tvrký kufřík M511
	176449	M51-MAGNET	Magnet M511
	176450	HÁČEK M51	Univerzální háček M511
	176499	NAPÁJENÍ M211-M511	Powerbanka pro M511 a M211
	176501	M211-M511-EU-UK-AC	AC adaptér M511 a M211

## Sady tiskárny etiket M511



Č. výrobku	Objednací kód	Popis
170970	M511-EU-UK-US	Tiskárna etiket M511 – EMEA
176494	M511-EU-UK-KIT	Sada tiskárny etiket M511 – EMEA
322919	M511-EU-UK-BWS	Tiskárna etiket M511 se sadou Brady Workstation – EMEA

### M511-EU-UK-US :

Tato tiskárna se dodává v kartonové krabici s kazetou etiket M5C-1500-595-WT-BK, napájecím AC adaptérem se zástrčkami pro EU a Spojené království, průvodcem pro rychlé spuštění a sadou Brady Workstation pro základní návrh.

### M511-EU-UK-KIT :

Tato tiskárna se dodává v pevném kufříku s tiskárnou M511, kazetami etiket M5C-1500-595-WT-BK, M4-91-427, M5-131-499, AC adaptérem napájení, magnetem, háčkem, powerbankou pro tiskárny M211 a M511, rychlým průvodcem pro spuštění a zařízením Brady Workstation a softwarovou sadou Wire ID.

### M511-EU-UK-BWS :

Tato tiskárna se dodává v kartonové krabici s kazetou etiket M5C-1500-595-WT-BK, napájecím AC adaptérem se zástrčkami pro EU a Spojené království, průvodcem pro rychlé spuštění a licencí k softwarovým sadám Brady Workstation.

