

Coudé - AS*2*1FS AS2201FS-01-08S

Fiche technique


General series information

- Orifice: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diam. ext. du tube utilisable: Ø 2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
- Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.

Spécifications standards

Série salle blanche	Sans
Taille du corps	2 (1/8, 1/4)
Type	2 (Coudé)
Type de Réglage	0 (Réglage à l'échappement)
Sens de l'indicateur	0°
Taraudage	R (ou Sans)
Orifice	01 (1/8)
Cotes sur plats	9 mm (ou Sans: Tailles 2/3/4)
Tuyauterie	08 (ø8)
Joint	S (Prétéflonné)
Exécutions spéciales	Sans
Poids	0.015 Kg

Dimensions



Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Information supplémentaire

Catalogue

[AS-FS-D_FR.pdf](#)