


Bride à visser pour capteurs de niveau

FLANGE PLATE 54-52X52



1 joints d'étanchéité

Application

Version	pour capteurs de niveau capacitifs LK, LI, LT, LL	
Tenue en pression	0,5 bar	0,05 MPa

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	0...80
----------------------	------	--------

Données mécaniques

Poids	[g]	121
Matières	bride: aluminium anodisé; Ecrou: inox; Douille d'écartement: laiton; bague de fixation: FKM; Joint d'étanchéité: Tesnit	
Couple de serrage	[Nm]	6...9
Raccordement capteurs	adaptateur autoserrant Ø 16 mm	
Raccord process	bride	

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------