

4-1393483-7 ✓ 有效

AMPLIMITE


TE 内部编号 4-1393483-7

Solder D-Sub Connectors, Plug, Cable-to-Board, 9 Position,
Contact Size Size 20, 1 Connector Shell Size, Mating Retention, .11
in [2.74 mm] Centerline

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 焊接 D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到板

位数: 9

端子大小: 尺寸 20

连接器壳体尺寸: 1

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	正面金属外壳
接地特定类型	接地凹痕
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到板
连接器壳体尺寸	1
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	9
----	---

主体特性

出线角度	180°
外壳电镀材料	镍打底镀锡
主要产品颜色	灰色

接触件特性

端子类型	插针
端子接合区域电镀材料厚度	.08 μm
端子接触部电镀材料	金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	黄铜
端子大小	尺寸 20
端子额定电流 (最大值)	3 A

端接特性

线缆端接方法	焊接, 焊接
--------	--------

机械附件

PCB 安装固定类型	无
接合固定	带有
接合固定类型	安装孔, 安装孔
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线 (间距)	2.74 mm[.11 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令） 没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2023年6月 (235)
SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月 (224)
不含REACH SVHC

卤素含量 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力 可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 3-1393483-8
V42254A1115B209=SUB D FEDERLEI


客户还购买了



TE 产品编号G-MRED-110
LINEAR ENCODER ED33TTL RES0.005MM




TE 产品编号1393738-3
V42254A6000G125=SUB D GEHAEUSE



TE 产品编号1393738-1
V42254A6000G109=SUB D GEHAEUSE



TE 产品编号4-1393483-8
V42254A1115C215=SUB D STIFTLEI



文档

产品图纸

[V42254A1115C209=SUB D STIFTLEI](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_4-1393483-7_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_4-1393483-7_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_4-1393483-7_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Subminiature D Connectors for Cable Mounting](#)

英文版本