

Sleutelschakelaar RONIS, 22 mm, rond, Kunststof, Sluitnr. SB30, met 2 sleutels, 3 schakelstanden I>O-II, links terugverend, rechts vergrendelend, Schakelhoek 2x45°, 10:30h/12h/13:30 h, Sleutelverwijdering O, mogelijke speciale sluitingen: SB31, 421, 455



productmerknaam	SIRIUS ACT
productbenaming	Sleutelschakelaar
uitvoering van het product	Bedienings-/meldelement
producttypebenaming	3SU1
<b>Activeringselement</b>	
werkwijze van het bedieningselement	Tastend/vergrendelend, 2x45° (10:30h/12h/13:30h), terugtrekking van links, rechts vergrendelend
productuitbreiding optioneel verlichtingsmiddel	Geen
kleur	
• van het bedieningselement	zilver
materiaal van het bedieningselement	metaal
vorm van het bedieningselement	Sleutel
buitendiameter van het bedieningselement	29,5 mm
aantal schakelstanden	3
schakelaarstand voor het uitnemen van de sleutel	O
schakelhoek	
• naar rechts	45°
• naar links	45°
merk van het veiligheidsslot	RONIS

<b>sleutelnummer</b>	SB30
----------------------	------

### Frontring

<b>productbestanddeel frontring</b>	Ja
<b>uitvoering van de frontring</b>	Standaard
<b>materiaal van de frontring</b>	kunststof
<b>kleur van de frontring</b>	zwart

### Algemene technische gegevens

<b>beschermingsklasse IP</b>	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• van de aansluitklem</li> </ul>	IP20
<b>beschermingsklasse NEMA</b>	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
<b>schokbestendigheid</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• volgens IEC 60068-2-27</li> <li>• voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373</li> </ul>	halve sinusgolf 50g / 11 ms categorie 1, klasse B
<b>trillingsbestendigheid</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• volgens IEC 60068-2-6</li> <li>• voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373</li> </ul>	10 ... 500 Hz: 5g categorie 1, klasse B
<b>schakelfrequentie maximaal</b>	1 800 1/h
<b>mechanische levensduur (schakelcycli)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• typisch</li> </ul>	1 000 000
<b>referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009</b>	S
<b>referentiemarkering volgens EN 61346-2</b>	S





### Omgevingsomstandigheden

<b>omgevingstemperatuur</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tijdens bedrijf</li> <li>• tijdens opslag</li> </ul>	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
milieucategorie tijdens bedrijf volgens IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bij relatieve luchtvochtigheid van 10 ... 95%)


### Inbouw/ bevestiging/ afmetingen

<b>hoogte</b>	29,5 mm
<b>breedte</b>	29,5 mm
<b>vorm van de inbouwopening</b>	rond
<b>inbouwdiameter</b>	22,3 mm
<b>positieve tolerantie van de inbouwdiameter</b>	0,4 mm
<b>inbouwhoogte</b>	49,4 mm
<b>inbouwbreedte</b>	29,5 mm
<b>inbouwdiepte</b>	25,4 mm

### Approbaties/ certificaten

General Product Approval			Declaration of Conformity		Test Certificates
				<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Special Test Certificate</a>

Test Certificates	Marine / Shipping				
<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>					

Marine / Shipping	other
	<a href="#">Confirmation</a>

### Verdere informatie

**Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)**

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

**Industry Mall (online-bestelsysteem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3SU1000-4BP01-0AA0>

**CAX-online-generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-4BP01-0AA0>

**Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3SU1000-4BP01-0AA0>

**Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1000-4BP01-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-4BP01-0AA0&lang=en)



Laatste wijziging:

02-10-2019