

Han HV module, 40A 5000V male



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 002 3023
规格	Han HV module, 40A 5000V male
浩亭电子目录	https://harting.com/09140023023

标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han® HV 模块
模块尺寸	双模块
模块介绍	用于Han® C压接针

版本

接线方式	压接针
公母类型	公头
针数	2
详细资料	请单独订购压接针。
包装内容	1个模块 2个锁套 2根热缩管

技术参数

导体截面积	1.5 ... 10 mm²
线芯外径	≤9 mm
额定电流	40 A
额定电压相-地	2,900 V
额定电压相-相	5,000 V
额定脉冲电压	15 kV
污染等级	3



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

额定电流按照UL	31 A
额定电压符合UL	5,000 V
绝缘阻抗	$>10^{10} \Omega$
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥ 500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯/聚四氟乙烯 (PTFE)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984 EN 50124-1 IEC 60352-4
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证	DNV GL



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

包装尺寸	1
净重	49 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140019850
eCl@ss	27440217 工业连接器的模块 (电源/信号) 。
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552