



简体中文

数据表

RS Pro 螺钉取出器/HSS 钻头套件

12 件装 M3 - M25

RS 库存号: 446-863



规格:

用于取出中等拉伸强度的螺钉和螺柱

12 件装套件, 包括:

6 个螺钉拔取器, 编号1 - 6, 范围 M3 - M25: 平螺旋

6 个 HSS 全打磨双槽直柄钻头: DIN 338/BS 328

装在坚固的塑料箱中

请注意: 如果不与合适的丝锥扳手一起使用, 螺钉取出器可能会折断

订购号	制造商代码	说明
446-863	21-740-BOX	螺钉取出器/HSS 钻头套件



简体中文

数据表

RS Pro 螺钉取出器/HSS 钻头套件

12 件装 M3 - M25

规格:

编号	螺纹范围	总长度	HRC	钻头直径	材料
1	M3 - M6	50	50-60	2.5mm	合金钢 GCR15
2	M6 - M8	60	50-60	3.3mm	合金钢 GCR15
3	M8 - M11	70	50-60	4.2mm	合金钢 GCR15
4	M11 - M14	76	50-60	5.0mm	合金钢 GCR15
5	M14 - M18	85	50-60	6.8mm	合金钢 GCR15
6	M18 - M25	95	40-50	9.5mm	碳钢 45#

钻头规格:

全打磨材料:

M2

公制尺寸: DIN 338

尖头: 118°

螺旋: 右旋

双螺旋: 标准

表面: 黑色

直径 m	刀刃长度 mm	总长度 mm
2.5	30	57
3.3	36	65
4.2	43	75
5	52	86
6.8	69	109
9.5	81	125