

独立安装支架 用于 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 尺寸 S0 独立安装 主电路：笼卡型
端子 辅助电路：--

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 产品品牌名称 | SIRIUS |
| 产品类别 | 端子座 |
| 产品名称 | 单机竖直安装支架 |
| 综合技术数据 | |
| 过载继电器结构尺寸 | S0 |
| RoHS 指令 (日期) | 10/01/2009 |
| 重量 | 0.086 kg |
| 环境条件 | |
| 环境温度 | |
| • 运行期间 | -20 ... +70 °C |
| • 存放期间 | -50 ... +80 °C |
| 电气安全 | |
| 防护等级 IP 正面的符合 IEC 60529 | IP20 |
| 防接触保护 正面的符合 IEC 60529 | 确保从前部垂直触摸时手指安全 |
| 装入/固定/外廓尺寸 | |
| 紧固类型 | 螺栓和扣接固定于安装导轨35mm |
| 高度 | 114 mm |
| 宽度 | 45 mm |
| 深度 | 76 mm |
| 接口/ 接线端子 | |
| 电气连接规格 | |
| • 用于主电路 | 弹簧连接 |
| 可连接的导线截面类型 | |
| • 用于主触点 | |
| — 单芯线的 | 1x (1 ... 10 mm ²) |
| — 多芯线 | 1x (1 ... 10 mm ²) |
| — 细芯线的 带有电缆末端加工 | 1 ... 6 mm ² |
| • 在 AWG 导线处 用于主触点 | 1x (18 ... 8) |
| 认可证书 | |
| General Product Approval | |



[Confirmation](#)



EG-Konf.



UL



Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RU2926-3AC01>

Cax 在线发生器


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU2926-3AC01>


Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RU2926-3AC01>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2926-3AC01&lang=en





1/L1

3/L2

5/L3

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|