

## Han 3HPR-HTE-TL-M20



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 40 003 0400
规格	Han 3HPR-HTE-TL-M20
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/19400030400">https://harting.com/19400030400</a>

### 标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han® HPR
上壳/底座类型	上壳

### 版本

尺寸	3 A
版本	顶出线
电缆入口数量	1
出线孔	1x M20
锁定类型	开关锁扣
应用领域	用于恶劣室外环境的上壳/底座
详细资料	在使用 Han® Q 和 Han A® 系列插芯时，必须要除去插芯的密封圈。插芯的密封螺栓必须替换为上壳/底座的密封螺栓。
包装内容	带密封螺栓

### 技术参数

拧紧力矩	0.5 Nm
极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529	IP66 IP68

## 技术参数

类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4 4X 12
-----------------------	---------------

## 材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸锌
表面 ( 上壳/底座 )	黑色镀铬
颜色 ( 上壳/底座 )	RAL 9005 ( 乌黑 )
材料 ( 锁扣 )	不锈钢
RoHS	不符合
ELV 状态	不符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

## 规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证	CE DNV GL

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	65 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140129269
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437

## 商业数据

UNSPSC 24.0

39121466