


HPP V4 USB 2.0 A, PFT insert



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 45 541 1902
规格	HPP V4 USB 2.0 A, PFT insert
浩亭电子目录	https://harting.com/09455411902

标识

类别	连接器
系列	HARTING PushPull (V4)
标识	USB
原件	PCB适配器
规格	USB 2.0 , A型
适配器	插座至排针

版本

屏蔽	完全屏蔽360°屏蔽触点
针数	4

技术参数

极限温度	-40 ... +70 °C
插拔次数	≥750

材料特性

RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含

材料特性

加州 65 号提案物质	不包含
-------------	-----

规格和认证

规格	IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	7 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366930
GTIN	5713140061019
eCl@ss	27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522

安装说明

