

# EBL 2- 5 - 插拔式桥接件

2303145

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2303145>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 2，颜色: 灰色



## 商业数据

订货号	2303145
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1Z2X
产品关键代码	BE1Z2X
目录页面	页码466 (C-1-2019)
GTIN	4017918058425
单件重量 (含包装)	0.92 g
单件重量 (不含包装)	0.787 g
原产地	PL

# EBL 2- 5 - 插拔式桥接件



2303145

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2303145>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	插入式桥接件
位数	2
针距	5.2 mm

### 尺寸

针距	5.2 mm
----	--------

### 材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	铜缆
绝缘材料	PA

### 环境和真实条件

#### 环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

### 安装

安装类型	螺钉安装
------	------

# EBL 2- 5 - 插拔式桥接件



2303145

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2303145>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

### ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# EBL 2- 5 - 插拔式桥接件



2303145

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2303145>

## 产品环境合规性

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E 没有超过限值的危险物质
--	-----------------------

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )	相关物质重量百分比不超过0.1%
------------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)