

特点

- Coil
- 最大 0.8 mm 的电线直径端为方形和非接地端
- 电线直径端数 1.00mm 以上为方形和接地
- 由右螺旋角制成
- 弹簧可直接放置在杆产品上

RS Pro y 压缩弹簧、 53.5mm x 14.1mm 、 4.04n/mm

RS 号: 121-220



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro 系列压缩弹簧、有多种尺寸和长度、有闭合和接地两种类型、不是接地两种类型。压缩弹簧非常受欢迎、因为它们可以在小空间中存储大量能量、使其特别适用于各种用途。

一般规格

材料	钢合金
结束	已关闭
应用	圆珠笔、车辆、移动电话、阀门、电气开关

机械规格

外径	14.1mm
电线直径	1.6mm
自由长度	53.5mm
最小工作长度	20.1mm
最小工作长度时的负载	135.33N
弹簧施量	4.04N/mm

认证

合规性 / 认证	din 2095 (2 级)
----------	------------------



RS Stock No.	Free Length	Outside Diameter	Spring Rate	Minimum Working Length
121157	29.5 mm	11.25 mm	4.51N/mm	10.8 mm
121179	41.5 mm	13.75 mm	2.31N/mm	11.6 mm
121185	94 mm	17.25 mm	0.72N/mm	18.5 mm
121191	45 mm	9.6 mm	10.4N/mm	24.8 mm
121220	53.5 mm	14.1 mm	4.04N/mm	20.1 mm
121242	110 mm	21.6 mm	0.99N/mm	25.5 mm
121270	98 mm	18 mm	3.19N/mm	35.9 mm
121286	135 mm	22 mm	1.63N/mm	38.8 mm
121292	135 mm	27 mm	1.23N/mm	31 mm
121315	48.9 mm	15 mm	11.96N/mm	27.4 mm
751360	15.7 mm	2.75 mm	0.22N/mm	5 mm
751455	31 mm	4.5 mm	0.54N/mm	14 mm
751483	20 mm	4.63 mm	2N/mm	11.3 mm

