

**KH06** **Douille à billes**

Douille à billes KH..., série compacte, avec étanchéité par passage étroit des 2 côtés, conservé et regraissable

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

Size code	06
-----------	----

dimensions principale & données de performance

F_w	6 mm	Diamètre arbre
D	12 mm	Diamètre extérieur
L	22 mm	Longueur
C_{min}	340 N	Capacité de charge dyn.
$C_{0 min}$	240 N	Capacité de charge stat.
C_{max}	390 N	Capacité de charge dyn.
$C_{0 max}$	340 N	Capacité de charge stat.
$\approx m$	7,4 g	Poids

Cotes de montage

J_{L4}	4 mm
N_2	2 mm

