

## Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DVI de 1.8 m - Convertisseur Mini DP - 1920 x 1200

Product ID: MDP2DVIMM6



Le câble Mini DisplayPort vers DVI MDP2DVIMM6 de 1,80 mètres est une solution rentable Mini DisplayPort vers DVI qui vous permet de brancher un écran DVI à un PC ou un Mac® équipé d'une sortie Mini DisplayPort. Vous économisez ainsi le coût de mise à niveau de l'écran pour le rendre compatible. Ce câble Mini DisplayPort/DVI tout-en-un et d'utilisation facile n'a pas besoin de convertisseur, d'adaptateur, ni de pilote ou de logiciel d'installation. Compatible avec Intel® Thunderbolt™, lorsque connecté directement à une prise en charge DisplayPort sur port d'E/S Thunderbolt™. Le MDP2DVIMM6 est un adaptateur passif qui requiert un port DP++ (DisplayPort++), ce qui signifie que les signaux DVI et HDMI peuvent également être transmis via le port. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique gratuite à vie.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Permet de conserver votre écran DVI existant grâce aux câbles convertisseurs vidéo Mini DisplayPort vers DVI.
- Utilisez un écran DVI avec un MacBook et un iMac équipés d'un DisplayPort avec sortie vidéo Mini DisplayPort

### Features

- Câble tout-en-un
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 et HDTV jusqu'à 1080p.
- Aucun logiciel ou autre pilote nécessaire
- Compatible avec Intel® Thunderbolt™

<b>Matériel</b>	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Passif
	Entrée AV	DisplayPort
	Prise en charge audio	Non
	Sortie AV	DVI
	Type adaptateur	Câbles adaptateurs
<b>Performance</b>	Longueur max. de câble	6 ft [1.8 m]
	Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
	Connecteur B	1 - DVI-D (25 broches) Mâle
<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Configurations du système et du câblage	Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++ (DisplayPort++) requis pour la transmission des signaux DVI et HDMI.
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 20~80 %
	Température de fonctionnement	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Température de stockage	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Longueur de câble	6 ft [1.8 m]
	Longueur du produit	6 ft [1.8 m]
	Poids du produit	3.2 oz [90 g]
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	3.2 oz [90 g]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Câble mini DisplayPort vers DVI de 1,8 m - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.