


E70129



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS



Application

Caractéristique spécifique

Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation [V]

< 24 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-25...90

Indice de protection

IP 67

Données mécaniques

Poids [g]

138,5

Matière du corps

PUR

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

Accessoires

Fourniture

vis: 1

étiquette: 1

Remarques

Unité d'emballage


1 pièces

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS

Raccordement électrique - Connecteur femelle


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type A DIN (EN 175301-803), coudé; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé

