


NA-NB-NC

Domaine d'application : Industrie

Cosses préisolées à plage ronde

Description :

- Cuivre étamé.
- Fût avec entrée chanfreinée.
- Stries à l'intérieur du fût procurant un meilleur contact électrique et une meilleure résistance à l'arrachement.
- Gaine isolante en polyamide.
- Température maxi d'utilisation : 105°C.
- Entrée conique "Easy entry".
- Tenue au feu : UL94V2.



Réf.	Code article	Couleur	Section câble (mm ²)		Ø sur isolant (mm)	Bornage (Ø mm)	Diamètre des trous de fixation	Ø i	Ø d	W	E	L	Conditionnement primaire Qté	Emballage secondaire Qté
			Min	Max										
C50NB2-10	7210176	■	1.5	2.5	4,8	10	10,5	2,3	4,5	13,6	24,9	31,5	50	5000

