

Han-Yellock cover for bulkhead housing



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	11 12 300 5401
规格	Han-Yellock cover for bulkhead housing
浩亭电子目录	https://harting.com/11123005401

标识

类别	附件
上壳/底座系列	Han-Yellock®
附件种类	保护盖
附件介绍	用于不封底安装底座

版本

尺寸	Han-Yellock® 30
详细资料	打开角度不要大于 90°

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
解锁/锁定温度	-10 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP65 IP67

材料特性

材料 (上壳/底座)	热塑性塑料
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

REACH SVHC 物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
----	--------------------------

商业数据

包装尺寸	1
净重	9.892 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140110144
eCl@ss	27440208 工业插头连接套
ETIM	EC002314
UNSPSC 24.0	39121467