

ES/KMK 3-GB - 插入式标记条

1005088

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1005088>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插入式标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，办公室打印系统，安装方式：插入，标签数：52，文本框高度：17.2 mm，文本框宽度：39.75 mm



商业数据

订货号	1005088
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2312
产品关键代码	BG2312
GTIN	4017918012397
单件重量（含包装）	10.25 g
单件重量（不含包装）	10.029 g
原产地	DE

ES/KMK 3-GB - 插入式标记条

1005088

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1005088>



技术数据

说明

概述

打印图像可能因激光打印机而有所不同

产品属性

产品类型	端子标识
型号	插入式标记条

标识

标签数	52
每排单独标记数	4

尺寸

宽度	17 mm
长度	40 mm

外部尺寸

外径	16 mm ... 35 mm
----	-----------------

文本框

文本框宽度	39.75 mm
文本框高度	17.2 mm

材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	聚酯箔
基座材料	聚酯箔
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 % (建议使用原始包装, 保存在干燥阴凉处)

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

安装

安装类型	插入
------	----

ES/KMK 3-GB - 插入式标记条

1005088

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1005088>



分类

ECCLASS

ECCLASS-12.0	27281106
ECCLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

ES/KMK 3-GB - 插入式标记条

1005088

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1005088>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

（江宁236信箱）邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn