

Article numéro: 56608

Pelle à poussière, 330 mm, Violet



Pelle à poussière professionnelle. Particulièrement résistante en comparaison aux pelles à poussière traditionnelles. Rebord biseauté facilitant le ramassage de farine et poussière. A utiliser avec les balayettes 4586 ou 4588

Données techniques

Code EAN	5705020566080
Code Dun	15705020566087
Code de marchandise	39241000
Matériau agréé FDA (21)	Oui
Verre et fourchette (EU 1935/2004), Agréé par la réglementation européenne (EU) No 10/2011	Oui
Matériau	Polypropylène
Quantité par Carton	10 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	300 Pcs.
Couleur	Violet
Hauteur	100 mm
Longueur	330 mm
Largeur	295 mm
Colis Longueur	305 mm
Colis Hauteur	370 mm
Colis Largeur	305 mm
Poids brut	0.335 kg
Poids net	0.295 kg
Pays d'origine	Denmark
Température max. de nettoyage (Autoclave)	121 °Celsius
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °Celsius
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	80 °Celsius
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	100 °Celsius
Température d'utilisation min.	-20 °Celsius
Température de séchage max.	120 °Celsius
PH min. en concentration d'utilisation	2
PH max. en concentration d'utilisation	10.5

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.