

操作器

45-
2P03.1E10.000

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/45-2P03.1...>

您的产品:



45-2P03.1E10.000 操作器

正面

正面尺寸:	Ø 30 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
安装类型:	面板安装

电气特性

工作电压:	300 V DC
绝缘电压:	额定值 500 V
功率 (W):	0.5
阻值:	1 kΩ

机械特性

端子:	螺钉端子
机械寿命:	25 000 次
拧紧力矩:	0.8 ... 1 Nm 固定
工作频率:	1 800/h
连接细节 1:	- 带接线头 2 x (0.5 ... 0.75 mm ²) 单芯

连接细节 2:

细绞线

- 带接头 2 x (0.5 ... 1.5 mm²)
- 不带接头 2 x (0.5 ... 0.75 mm²)
- 用于辅助触点的 AWG 电缆 2 x (18 ... 14)

重量:

0.04 kg

环境条件

IP保护:

IP20 终端, IP65, IP66, IP67 住房

工作温度:

- 25 °C ... + 70 °C

储存温度:

- 40 °C ... + 80 °C

抗冲击能力:

根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

耐候性:

工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

证书

REACH:

REACH compliant

RoHS:

RoHS compliant

其他


简述:

操作器, Ø 22.3 mm, Ø 30 mm, 圆形, 黑色, 塑料, 螺钉端子

外壳材质:


塑料

接线图:




A = blue
B = red
C = yellow

组件布局:



安装开孔:



外形尺寸:

