

CLIPFIX 35 WH - 终端固定件



0802723

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0802723>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

快速安装终端紧固件，用于35 mm NS 35/7.5或NS 35/15 DIN导轨，可与ZB 8和ZB 8/27扁平式标记条安装在一起，KLM 2和KLM端子条标识，宽度：9.5 mm，颜色：白色



优势

- 设计宽度仅9.5 mm
- 大面积标记
- 菲尼克斯电气研发的CLIPFIX终端紧固件可以在多种DIN导轨系统上保留有一个安全抓手

商业数据

订货号	0802723
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE7111
产品关键代码	BE7111
目录页面	页码538 (C-3-2019)
GTIN	4046356860819
单件重量（含包装）	5.25 g
单件重量（不含包装）	5 g
原产地	PL

CLIPFIX 35 WH - 终端固定件



0802723

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0802723>

技术数据

产品属性

产品类型	终端紧固件
------	-------

尺寸

尺寸图	
宽度	9.5 mm
高度	55.6 mm
NS 35/7.5深度	35.5 mm
长度	55.6 mm

材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PA
阻燃等级 , 符合UL 94	V2
绝缘材料相对温度指数 (电气 , UL 746 B)	125 °C

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度 , 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C 到 +70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

安装

安装类型	NS 35/7.5
	NS 35/15

CLIPFIX 35 WH - 终端固定件




0802723

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0802723>

图纸

尺寸图




CLIPFIX 35 WH - 终端固定件



0802723

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0802723>

尺寸图



CLIPFIX 35 WH - 终端固定件

0802723

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0802723>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141135
ECLASS-13.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CLIPFIX 35 WH - 终端固定件



0802723

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0802723>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn