




KSR15-B0-08-10-16-08

Pignon tendeur de chaîne

Pignons tendeurs de chaînes KSR..-B0,
pignon en acier ou en acier fritté

Information technique



dimensions principale & données de performance

d	15 mm	Alésage
d	0,018 mm	Tolérance supérieure
d	0 mm	Tolérance basse
C 1	7 mm	Épaisseur roue dentée
D 0	65,1 mm	Diamètre primitif (denture)
D k	70,5 mm	Diamètre extrémité (denture)
≈m	0,2 kg	Poids

Cotes de montage

p	≈ 12,7 mm	Roue dentée
z	16	Nombre de dents
x		Chaine ISO
W	M6 X 0,75 mm	Largeur entre plats



Afficher les détails du produit dans medias

10.11.2025, 03:16:11 UTC

SCHAFFLER

Dimensions

C 2	1,1 mm	Largeur du chanfrein
D	40 mm	Diamètre extérieur
B 1	28,6 mm	Largeur totale du collier de blocage
C	12 mm	Largeur, bague extérieure
d 3	28,4 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage
d 3	28,4 mm	Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique
W	3 mm	Largeur entre plats
B 1	28,6 mm	Largeur du collier de blocage