


Tube polyuréthane spiralé

Série TCU



Tube flexible permettant des applications compactes

Diagramme de la pression d'éclatement




Caractéristiques

Modèles	TCU 0425B-1	TCU 0425B-2	TCU 0425B-3	TCU 0604B-1	TCU 0604B-2	TCU 0604B-3	TCU 0805B-1
Nombre de tubes	1	2	3	1	2	3	1
Diam. ext. du tube (mm)	4			6			8
Diam. int. du tube (mm)	2.5			4			5
Fluide	Air ⁽¹⁾						
Pression d'utilisation maxi ⁽²⁾	0.8MPa à 20°C						
Pression d'éclatement	Reportez-vous aux caract. de la pression d'éclatement						
Température d'utilisation	-20 à +60°C						
Matière	Polyuréthane						
Couleur	Noir						

Note 1) Contactez SMC si vous l'utilisez de fluides autres que l'air.
 Note 2) Reportez-vous aux caract. de la pression d'éclatement.
 Evitez les accroissements anormaux de la température.

Dimensions




Carac.	ø du tube (mm)		Dimensions de la bobine (mm)		Nb. de tubes	Nb de spires par tube	Longueur maxi (m)	Unités standard
	Diam. ext.	Diam. int.	L	øD				
Référence								
TCU0425B-1	4	2.5	210	18	1	52	1.5	5 tubes/boîtier
TCU0425B-2			280	28	2	35		
TCU0425B-3			265	28	3	22		
TCU0604B-1	6	4	325	24	1	54	2	
TCU0604B-2			305	37	2	27	1.5	
TCU0604B-3			305	37	3	17	1	
TCU0805B-1	8	5	330	31	1	41	2	

* Dimensions variables en fonction des matières.

Pour passer commande

Spires et couleur variables

(Contactez SMC pour les caractéristiques les dimensions et la livraison)



Carac.	ø du tube (mm)		Bobine (mm)		Nb de tubes	Nb. de spires par tube	Longueur maxi (mm)
	ø ext.	ø int.	L	øD			
Référence							
TCU0425□-1-N-X6	4	2.5	N X 4	18	1	3 à 90	L X 5.9 + 200
TCU0425□-2-N-X6			N X 8	28	2	3 à 90	L X 4.4 + 200
TCU0425□-3-N-X6			N X 12	28	3	3 à 63	L X 2.9 + 200
TCU0604□-1-N-X6	6	4	N X 6	24	1	3 à 90	L X 5.3 + 200
TCU0604□-2-N-X6			N X 12	37	2	3 à 66	L X 3.8 + 200
TCU0604□-3-N-X6			N X 18	37	3	3 à 44	L X 2.5 + 200

Carac.	ø du tube (mm)		Bobine (mm)		Nb. de tubes	Nb. de spires par tube	Longueur maxi (mm)
	ø ext.	ø int.	L	øD			
Référence							
TCU0805□-1-N-X6	8	5	N X 8	31	1	3 à 90	L X 5.2 + 200
TCU0805□-2-N-X6			N X 16	42	2	3 à 40	L X 3 + 200
TCU1065□-1-N-X6	10	6.5	N X 10	52	1	3 à 45	L X 5 + 200
TCU1065□-2-N-X6			N X 20	52	2	3 à 35	L X 3 + 200
TCU1208□-1-N-X6	12	8	N X 12	67	1	3 à 35	L X 5 + 200
TCU1208□-2-N-X6			N X 24	67	2	3 à 30	L X 3 + 200

□ → B (Noir), W (Blanc), R (Rouge), BU (Bleu), Y (Jaune), G (Vert), C (Transparent), YR (Orange)

- K
- M
- H
- D
- MS
- T
- LQ

Salle blanche