


操作器

704.123.0

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/704.123.0...>

您的产品:



704.123.0 操作器

正面

正面尺寸:	Ø 29 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	铝原色
前挡圈材质:	铝

安装

设计:	凸起的
安装类型:	面板安装

电气特性

标准:	开关遵循“低压开关设备的标准”DIN EN 60947-1
-----	-------------------------------

机械特性

开关动作:	复位 (a) - 自复位
旋转位置:	2位置
开关角度:	42°右
机械寿命:	≤ 50 000 次
重量:	0.071 kg

环境条件

IP保护:	正面为IP65
工作温度:	- 40 °C ... + 55 °C

储存温度: - 40 °C ... + 85 °C

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


其他

简述: 操作器, Ø 29 mm, 圆形, 铝原色, 铝, 复位 (a) - 自复位

提示: 标准锁Ronis 251
更多锁具号码请咨询
最多可安装3个开关元件

最大开关单元的数量: 3

切换位置:



接线图:




安装开孔:



- A = 螺钉端子
- B = 推入式端子
- C = 插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm
- D = 双插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm

外形尺寸:



A = 螺钉端子