

Tube dimensions en mm -TU TU1208W-100

Fiche technique

General series information

- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 2 à Ø 16 mm.
- Température de fonctionnement: -20 à 60 ° C.
- 29 variations de couleurs.

Spécifications standards

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Couleur | W (Blanc) |
| Longueur du rouleau | 100 m |
| Taille | 1208 (Diam. ext. Ø12 diam. int. Ø8) |
| Longueur de la bobine | Sans |
| Suffixe | Sans |
| Pression du fluide | Air, Eau |
| Température ambiante max. | 60 °C / 40 °C Pour l'eau |
| Température ambiante min. | -20 °C (Sans gel) / 0 °C pour eau |
| Nombre de connecteurs pneumatiques | 2 pcs. |
| Pression maxi. à 20°C | 0.8 MPa |
| Poids | 7.730 Kg |

Information supplémentaire

Catalogue

[TU-29COLOR-A_FR.pdf](#)