


075025100

Profile Enclosure NoVoTronic
157 x 69 x 150 mm

Profile Enclosure NoVoTronic 157 x 69 x 150 mm

Catalogues | Assembly instructions | Declaration of Conformity | Drawing | 3D Data

Technical data

Height	69 mm
Width	157 mm
Depth	150 mm
Enclosure material	Gehäuseprofil: DIN EN 573 EN AW-AlMgSi, Gehäusedeckel: DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe)
Colour Electronic Enclosure	Powder coating, housing RAL 9005, jet black, functional insert strips RAL 3003, ruby red
Ingress protection	IP65
Degree of protection norm	EN 60529
temperature min.	-30 °C
temperature max.	80 °C

Commercial data

Order unit	1 Piece
Customs tarif number	76169990
Weight	0.88 kg
GTIN	4250157902153

ETIM classification

ETIM 8	EC001031


ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de


Accessories




075090140
Foot / connection element 130




075090150
Wall holder P130




075091110
Wall profile 130/160 - 130




075091120
Wall profile 130/160 - 160



075091130
Wall profile 130/160 - 200



839000030
Battery insert unit 9V block



839000060
Battery insert unit 4x AA cells