

CARACTERISTIQUES

- Absorption des chocs
- Résistant à l'abrasion
- Matériau en polyester PET
- Coefficient de sécurité 7:1
- Pour le soulèvement de charges lourdes

RS Pro 1 m de long rond à levage vert, 2 t

RS code commande : 729-2975



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Les élingues de soulèvement circulaires de RS PRO fournissent un amortissement de choc et une excellente résistance à l'usure avec des capacités de charge 2 et 4 bras. Les élingues de soulèvement circulaires sont codées par couleur pour garantir l'utilisation de l'élingue correcte applicable à la capacité de charge. Les élingues de soulèvement en polyester sont plus légères que les élingues à chaîne et moins susceptibles de provoquer des dommages à la charge.

Caractéristiques

Type à élingue	Rond.
Charge à traction droite	2000kg
Charge de travail sûre (2 bras)	2800kg
Charge de travail sûre (4 bras)	2000kg
Charge de travail sûre (crochet d'attelage)	1600kg
Facteur de sécurité	7:1
Matériau	Polyéthylène
Couleur	Vert
Applications	Levage de charges lourdes

Spécifications mécaniques

Longueur	2000mm
Largeur	60mm
Raccords d'extrémité	Sans fin

Spécifications de l'environnement de fonctionnement

Température d'utilisation	-40 à +100 °C
---------------------------	---------------

Homologations

Normes Met EN 1492-1

