

VIP-2/PT/FLK50/AB-1756 - 无源模块

2904286

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904286>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

VARIOFACE紧凑型接口模块，用于Allen-Bradley Controll-Logix，带Controll-Logix专用标记



商业数据

订货号	2904286
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	DK212S
产品关键代码	DK212S
目录页面	页码472 (C-5-2019)
GTIN	4046356813730
单件重量（含包装）	203 g
单件重量（不含包装）	202 g
原产地	US

VIP-2/PT/FLK50/AB-1756 - 无源模块

2904286

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904286>



技术数据

产品属性

产品类型	接口模块
产品系列	VARIOFACE Professional
位数	50
通道数目	2
	4
	6
	8
	16
	32

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	2

电气特性

最大允许工作电压	25 V AC
	60 V DC
每条支路的最大载流量	1 A
额定过电压	0.6 kV

所支持的控制器 ALLEN-BRADLEY ControlLogix

适用的I/O卡件	1756-IA16I
	1756-IB16D
	1756-IB16I
	1756-IB32
	1756-IH16I
	1756-OB32
	1756-IF8
	1756-IF16
	1756-HSC
	1756-M02AE

所支持的控制器 HONEYWELL Experion PKS C200

适用的I/O卡件	TC-IDK 161
	TC-IDX 161
	TC-IDJ 161
	TC-IDD 321
	TC-ODD 321
	TC-IAH 161

连接数据

VIP-2/PT/FLK50/AB-1756 - 无源模块



2904286

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904286>

现场侧

连接方式	直插式连接
剥线长度	8 mm
位数	50
刚性导线横截面	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
柔性导线横截面	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
可连接导线横截面 AWG	26 ... 14

控制系统侧

连接方式	IDC/FLK 针脚排
连接量	1
位数	50
针距	2.54 mm

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

尺寸

产品尺寸

宽度	97.7 mm
高度	72.1 mm
深度	56 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
外壳绝缘材料	聚酰胺PA非加强型

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-20 °C ... 50 °C
环境温度 (存放/运输)	-20 °C ... 70 °C

标准和规范

标准/规程	IEC 60664
	DIN EN 50178

安装

安装类型	DIN导轨安装
安装位置	任意

说明

操作注意事项	必须遵守安装指南的规范 (见下载), 确保正确使用。针对应用或
--------	---------------------------------

VIP-2/PT/FLK50/AB-1756 - 无源模块




2904286

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904286>

用于第三方产品时，必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。

图纸

电路图



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904286>

	CSA 认证ID: 2122203			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	1 A	26 - 14	-

	cUL认证 认证ID: E238705			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	1 A	26 - 14	-

	UL认证 认证ID: E238705			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	1 A	26 - 14	-

	CSAus 认证ID: 2122203			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	1 A	26 - 14	-

VIP-2/PT/FLK50/AB-1756 - 无源模块



2904286

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904286>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-2/PT/FLK50/AB-1756 - 无源模块



2904286
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904286>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn