



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 63 A, AC 500 V, 80 kA, BS88/A3, 21 x 87 mm, gL/gG, BS

Typ 63AMP 500V AC BS88 gG FUSE
Catalog No. BA063

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	63
Napięcie nominalne			AC 500 V
Wielkość			BS88/A3
Wielkość			21 x 87 mm
Klasa użytkowa			gL/gG
Zdolność wyłączenia		kA	80
Zastosowanie			ogólne aplikacje przemysłowe
Standard/znak jakości			BS
Kształt			przykręcane uchwyty offset
Standardy/regulacje			BS88-2 IEC 60269-2
Opcjonalne akcesoria			fuse-holder CM63F RS63

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Rozmiar			Inne
Prąd znamionowy		A	63
Napięcie znamionowe		V	500
Rodzaj napięcia			AC
Znamionowa zdolność łączeniowa		kA	80
Charakterystyka			gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania			Brak
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)			Nie