



Servante série 30 6 tiroirs + composition 242 outils de mécanique



CPP-242PM

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:11





DESCRIPTION

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:11



Servante série 30 6 tiroirs + composition 242 outils de mécanique

Composition avec les 4 plateaux suivants :

CP-138PM - CP-48PM - CP37PM - CP-19PM

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	SERVANTE 30N - 6 TIROIRS - GRISE - MECANIQUE - 242 OUTILS
Référence commerciale	CPP-242PM
Garantie	O Garantie SAM OUTIL

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

Composition



x 1

Servante 6 tiroirs grise
SERVI-630NG



x 1

COMPOSITION SERRAGE - MODULE MOUSSE 3/3
CP-138PM



x 1

Jeu de 10 embouts de vissage ph + hex
E-900J10
Ref : E-900J10



x 1

Jeu de 10 embouts de vissage Pozidriv® et Torx®
E-910J10
Ref : E-910J10



x 1

Jeu de 10 embouts de vissage Fente et Resistorx
E-920J10
Ref : E-920J10

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:11



	x 1	Poignée 3/8" coulissante J-120 Ref : J-120
	x 1	Cliquet chantier 3/8" à inversion par levier J-157B Ref : J-157B
	x 2	Rallonges 3/8" droites J-2... Ref : J-208 - J-210
	x 1	Cardan 3/8" J-240 Ref : J-240
	x 17	Douilles courtes 3/8" 6 pans en mm JH-... Ref : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
	x 2	Douilles longues 3/8" 6 pans en mm JHL-... Ref : 16 - 21
	x 5	Douilles 3/8" pour empreinte Torx® JTX-... Ref : 10 - 11 - 12 - 14 - 16
	x 15	Douilles 1/4" courtes 6 pans en mm R-...Douilles_1/4_MM Ref : 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
	x 1	Poignée 1/4" coulissante R-120 Ref : R-120
	x 1	Cliquet 1/4" chantier R-157B Ref : R-157B
	x 2	Rallonges 1/4" droites R-21... Ref : R-210 - R-211
	x 1	Rallonge 1/4" flexible R-220 Ref : R-220
	x 1	Rallonge 1/4" emmanchée R-225 Ref : R-225
	x 1	Cardan 1/4" R-240 Ref : R-240

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:11





x 1

Douille porte-embouts 1/4"

RD-1

Ref : RD-1



x 6

Douilles tournevis 1/4 monobloc pour vis 6 pans creux

RS-...

Ref : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8



x 1

Jeux de 6 douilles tournevis 1/4" pour vis six pans creux sur rack de rangement

RS-J6R

Ref : RS-J6R



x 1

Jeu de 8 douilles tournevis 1/4" empreinte Torx® sur rack de rangement

RT-J8R

Ref : RT-J8R



x 5

Douilles 1/4" pour empreinte Torx®

RTX-...

Ref : 4 - 5 - 6 - 7 - 8



x 1

Poignée de serrage coulissante 1/2"

S-120

Ref : S-120



x 1

Cliquet chantier 1/2" à inversion par levier

S-157B

Ref : S-157B



x 1

Rallonges 1/2" droites

S-2...

Ref : S-215



x 1

Cardan 1/2"

S-240

Ref : S-240



x 18

Douilles courtes 1/2" 6 pans en mm

SH-...

Ref : 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32



x 5

Douilles longues 1/2" 12 pans en mm

SL-...Douilles_MM

Ref : 14 - 15 - 17 - 19 - 22



x 3

Douilles 1/2" pour empreinte Torx®

STX-...

Ref : 18 - 20 - 24



x 1

COMPOSITION PINCES - MARTEAUX - MODULE MOUSSE 3/3

CP-48PM



x 1

Burin de carrossier

1-...

Ref : 1-B

	x 1	Pinces universelles chromées polies 204-...G Ref : 204-16G
	x 1	Pince multiprise à branches superposées finition brunie 209-25PA Ref : 209-25PA
	x 1	Pinces coupantes diagonales chromées polies 232-...G Ref : 232-16G
	x 1	Marteaux rivoir 310-...N Ref : 310-32N
	x 1	Massettes à embouts interchangeables 320-...D Ref : 320-32D
	x 1	Cisaille universelle à main 331-16 Ref : 331-16
	x 1	Râtelier de 9 clés mâles Resistorx® 59-R9A Ref : 59-R9A
	x 1	Râtelier de 9 clés mâles 6 pans courtes 62-R9A Ref : 62-R9A
	x 1	Râteliers de 9 clés mâles 6 pans longues 1/4" en mm 63-R9A Ref : 63-R9A
	x 1	Râtelier de 9 clés mâles 6 pans longues à tête sphérique en mm 67-AR9A Ref : 67-AR9A
	x 5	Chasse-goupilles longs 7-...A Ref : 7-25A - 7-35A - 7-50A - 7-70A - 7-90A
	x 1	Composition Vissage - module mousse 3/3 CP-37PM
	x 14	Clés mixtes en mm 50A-... Ref : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
	x 3	Tournevis fente électricien TA-...E Ref : TA-3E50 - TA-4E100 - TA-55E125

	x 2	Tournevis fente mécanicien TA-...M Ref : TA-65M150 - TA-8M150
	x 2	Tournevis Phillips® TA-...P Ref : TA-1P100 - TA-2P125
	x 2	Tournevis Pozidriv® TA-...PZ Ref : TA-1PZ100 - TA-2PZ125
	x 10	Tournevis Torx® TA-...X Ref : TA-6X50 - TA-7X50 - TA-8X50 - TA-9X75 - TA-10X75 - TA-20X100 - TA-25X100 - TA-27X100 - TA-30X125 - TA-40X125

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:11

