

075030120

Profile Enclosure NoVoTronic 190 x 90 x 320 mm

Profile Enclosure NoVoTronic 190 x 90 x 320 mm

Catalogues | Assembly instructions | Declaration of Conformity | Drawing | 3D Data

Technical data

Height	90 mm
Width	190 mm
Depth	320 mm
Enclosure material	Gehäuseprofil: DIN EN 573 EN AW-AlMgSi, Gehäusedeckel: DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe)
Colour Electronic Enclosure	Powder coating, housing RAL 9005, jet black, functional insert strips RAL 3003, ruby red
Ingress protection	IP65
Degree of protection norm	EN 60529
temperature min.	-30 °C
temperature max.	80 °C

Commercial data

Order unit	1 Piece
Customs tarif number	76169990
Weight	2.5 kg
GTIN	4250157902214


ETIM classification

ETIM 8	EC001031


ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de


Accessories




075090050
Wall holder P160



075091110
Wall profile 130/160 - 130




075091120
Wall profile 130/160 - 160



075091130
Wall profile 130/160 - 200

Zubehör - s. Zeichnung
Accessories - see drawing

075091140
Wall profile 130/160 - 300



839000060
Battery insert unit 4x AA cells